



**HAARSLEV™**

Tecnologia de processamento

# TRITURADOR CONTÍNUO RÁPIDO TCR


Folheto do produto



# HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

# TRITURADOR CONTÍNUO RÁPIDO TCR



TRITURADOR CONTÍNUO RÁPIDO TCR  
SIMPLES PARA TODOS OS TIPOS DE  
SUBPRODUTOS ANIMAIS OU DE PEIXE,  
DUROS OU MOLES.

O triturador contínuo rápido TCR da Haarslev permite triturar de forma eficaz quase todos os tipos de subprodutos animais ou de peixe, duros ou moles. Os modelos estão disponíveis para fluxos de produção de 2 a 25 toneladas por hora (ou mais).

Esses compactos trituradores contínuos rápidos TCR giram a aproximadamente 300 rpm e são ideais para produzir itens mais finos e consistentes a partir das operações de trituração.

Eles fornecem uma solução relativamente barata, com baixos custos operacionais, para configurações de processamento quando qualquer metal ou objetos estranhos foram removidos antes da trituração.

São valiosos para operação confiável, mínimo de manutenção e longa vida útil.



#### APLICÁVEL PARA:

- Secagem de insumos de fluxo livre/não viscosos
- Secagem de farinha de sangue
- Operações de secagem em configurações de subprodutos de penas
- Operações de secagem em fábricas de farinha de peixe, onde o teor de óleo é removido antes da secagem

#### BENEFÍCIOS

- Unidade compacta e fácil de instalar
- Operações de trituração confiáveis a um custo relativamente baixo
- Sem caixa de câmbio – menos manutenção

## SUBPRODUTOS ANIMAIS OU DE PEIXE (DUROS OU MOLES)

Bigornas estacionárias intercambiáveis em uma ou duas fileiras. Cada um dos quatro lados idênticos da bigorna pode ser usado

Carcaça soldada contendo rotor único com facas de corte soldadas

Eixo do rotor com buchas reforçadas

Tambor montado em mancais de rolamento de duas carreiras em caixas de aço estanques.

Acionado por polias e acionamento por correia (sem caixa de velocidades)

## FLUXO CONTÍNUO DE ITENS PRODUZIDOS FINAMENTE TRITURADOS

TIPO	CAPACIDADE (t/h)	LACUNA DA BIGORNA (mm)	POTÊNCIA (kW)	PESO	DIMENSÕES (mm)			
					Altura (A)	Comprimento (C)	Entrada	Saída
TCR-20	5-8	30	15-30	1400	900	1450	464 x 461	610 x 461
TCR-40-1/2	8-17	30	37-55	2.200	900	1.750	706 x 465	706 x 462
TCR-75-1/2	15-27	30	75-110	3.850	1300	1.950	924 x 656	924 x 593

\* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



# HAARSLEV™

Tecnologia de processamento



## PROCESS IS POTENTIAL

### ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85  
DK-5471 Søndersø · Denmark  
Telefone: +45 63 83 11 00  
E-mail: [info@haarslev.com](mailto:info@haarslev.com)  
[www.haarslev.com](http://www.haarslev.com)

### EXPERIÊNCIA GLOBAL - PRESENÇA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar  
o escritório de vendas mais próximo.